

Garant**Digitální dílenské posuvné měřítko HCT IP67 bez měřících hrotů, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415373 300
GTIN	4069515008228
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Digitální dílenské posuvné měřítko IP67. **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachováni. 2složkové pouzdro s **povrchem Haptoprene příjemným na omak.** Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × baterií č. 081560 vel. CR2032.

Náhradní díl:

Držák baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Odečet	0,0005 palec
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Technický list

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Kalibrování	A1
Automatické vypnutí	ano
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	ISO 13385
Ochranná třída IP	IP 67
Rozlišení	0,01 mm
Délka měřicí čelisti	100 mm
Výška číslic LCD displeje	11,5 mm
Rozsah měření	0 - 300 mm
Typ baterií	Knoflíkový článek
Série	HCT
Počet obsažených baterií	1
Obal	Stabilní box
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Měřicí hrot	ne
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/415373-300>