

 KOMET**Nůž KOMET® na vnitřní pravý závit typ 60° (metrický), Typ: B03****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 240084 B03 |
| GTIN | 4047109016934 |
| Třída artiklu | 24H |

Popis**Provedení:**

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.

Velikosti s dodatečným **označením L = prodloužená stopka.**

Řezný materiál:

HSS/Co10 pro obtížně obrobitelné materiály.

Upozornění:

Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.

Technický popis

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Pro otvory od Ø | 7 mm |
| Pro stoupání do | 1,5 mm |
| Typ | B03 |
| Hloubka vrtání | 26 mm |
| Celková délka | 65 mm |
| Ø stopky | 8 mm |
| Řezný materiál | HSS Co 10 |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |