



Aku LED tyčové svítidlo, Typ: 260



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081449 260
GTIN	4069515008563
Třída artiklu	02A

Popis

Provedení:

Robustní, úzká akumulátorová kapesní tyčová LED svítilna s pogumovaným povrchem, přidržovacím magnetem a přidavnými LED na hlavě svítilny. 3 různá nastavení osvětlení (bodové, jasné, tlumené). Dobíjení přes rozhraní USB-C. Ideální jako inspekční svítilna ve stísněných prostorech.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochranná třída IP	IP 42
Světelný tok	400 lm
Počet obsažených akumulátorů	1
Celková délka	260 mm
Hmotnost	94 g
Doba svícení	3 - 20 h

Technický list

Světelný tok stupeň 2	40 lm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Druh produktu	Pracovní svítidla