

**Držák upichováku KOMET®, Typ: A1/2A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240010 A1/2A
GTIN	4047109015333
Třída artiklu	24G

Popis**Provedení:**

Pro nůž č. 240014 – 240020. Nože se upínají bočně v držáku se zářezem.

Pozor:

Dodávka **bez nože**.

Technický popis

Vhodné nože, upichování: č. 240015	A1/2A
Výška řezné hrany d	20 mm
Pro šířku nože	4 mm
Typ	A1/2A
Výška stopky h	22 mm
Pro výšku nože	16 mm
Vhodné nože, Seegerova pojistka drážky: č. 240021	A0,9 až A2,15 s 240022, A2,65 až A4,15
Celková délka L	170 mm
Šířka stopky b	14,5 mm
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Vložka KOMET® pro zapichovací nůž

240022