

Garant

Upínací trn Eco axiální jednoduchý, levý, HSK-T 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	318624 25
GTIN	4069515009027
Třída artiklu	31G

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky systému GARANT Eco.

Tenký obrys pro lepší přístupnost.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Včetně provrtané podložky. Díky tomu vhodné pro soustružnický držák se stopkou 20 a 25 mm.

Technický popis

Vnější Ø D	78 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Pro držák se čtyřhranem	25 mm
Upínací délka L ₁	88 mm
B	25 mm

Technický list

Upnutí	HSK-T 63
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínací trn