

Garant

Upínací trn Eco axiální jednoduchý, pravý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	318861 25
GTIN	4069515009034
Třída artiklu	31G

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky systému GARANT Eco.

Použití:

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

B	25 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Upínací délka L ₁	88 mm
Pro držák se čtyřhranem	25 mm
Vnější Ø D	78 mm
Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2

Technický list

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínací trn