

**Garant****Upínací trn Eco axiální jednoduchý, levý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 318862 25     |
| GTIN           | 4069515009041 |
| Třída artiklu  | 31G           |

**Popis****Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

**GARANT** - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky systému GARANT Eco.

**Použití:**

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

**Upozornění:**

Upínací čepy PSC na poptávku.

**Technický popis**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Pro držák se čtyřhranem      | 25 mm       |
| Vnější Ø D                   | 78 mm       |
| Délka vyložení rozměr A      | 130 mm      |
| B                            | 25 mm       |
| Upínací délka L <sub>1</sub> | 88 mm       |
| Upnutí                       | PSC 63      |
| Norma pro upínání            | ISO 26623-2 |

## Technický list

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Vnitřní chlazení | ano         |
| Druh produktu    | Upínací trn |