

**Šroub do T-drážky (8.8.) kompletní, Typ: 1412125****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 375301 1412125 |
| GTIN           | 4069515011877  |
| Třída artiklu  | 32H            |

**Popis****Provedení:**

Šroub do T drážky, temperovaný, černý, třída pevnosti 8.8.

**Norma:**

**DIN 787**

**Rozsah dodávky:**

Kompletní s podložkou č. 375341

**Zvláštní příslušenství:**

Podložky, viz č. 35341 a vysoké matice, viz č. 375386.

**Upozornění:**

• **Příklad odečtu – velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

**Technický popis**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Závit G             | M12     |
| Výška k             | 8 mm    |
| Délka závitu b      | 80 mm   |
| Úzká šířka kamene a | 13,7 mm |
| Typ                 | 787     |
| Šířka kamene e      | 22 mm   |
| Délka L             | 125 mm  |

## Technický list

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Jmenovitý rozměr T-drážky | 14 mm           |
| Druh produktu             | Šroub do drážky |