

**Šroub do T-drážky (8.8.) kompletní, Typ: 2020115****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375301 2020115
GTIN	4069515011969
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Šroub do T drážky, temperovaný, černý, třída pevnosti 8.8.

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Kompletní s podložkou č. 375341

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 35341 a vysoké matice, viz č. 375386.

Upozornění:

· **Příklad odečtu – velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

Technický popis

Výška k	12 mm
Typ	787
Délka závitu b	70 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	20 mm
Úzká šířka kamene a	19,7 mm
Šířka kamene e	32 mm
Závit G	M20

Technický list

Délka L	80 mm
Druh produktu	Šroub do drážky