



Šroubovací podstavec, Nejvyšší výška uložení: 65mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	373505 65
GTIN	4069515013048
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

Tělo a vřeteno kalené, černé, závit – trapézovitý.

Samosvorné vřeteno s trapézovým závitem s koncovou pojistkou.

Upozornění:

Od velikosti 52 se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000–375030.

Technický popis

Ø podstavce	50 mm
Ø hlavy	50 mm
Minimální dosedací výška	50 mm
Pro upínky s šířkou drážky	14 - 22 mm
Nosnost	60 kN
Druh produktu	Šroubovací podstavec

