

**Šroubovací podstavec, Nejvyšší výška uložení: 210mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	373505 210
GTIN	4069515013079
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Tělo a vřeteno kalené, černé, závit – trapézovitý.

Samosvorné vřeteno s trapézovým závitem s koncovou pojistkou.

Upozornění:

Od velikosti 52 se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000–375030.

Technický popis

Ø podstavce	80 mm
Ø hlavy	70 mm
Minimální dosedací výška	140 mm
Nosnost	165 kN
Pro upínky s šířkou drážky	20 - 40 mm
Druh produktu	Šroubovací podstavec

