



Šroubovací podstavec, Nejvyšší výška uložení: 300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	373505 300
GTIN	4069515013086
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

Tělo a vřeteno kalené, černé, závit – trapézovitý.

Samosvorné vřeteno s trapézovým závitem s koncovou pojistkou.

Upozornění:

Od velikosti 52 se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000–375030.

Technický popis

Ø hlavy	80 mm
Ø podstavce	95 mm
Minimální dosedací výška	190 mm
Nosnost	350 kN
Pro upínky s šířkou drážky	20 - 40 mm
Druh produktu	Šroubovací podstavec

