

**Šroub do T-drážky (8.8.) jednotlivě, Typ: 2424150****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 375306 2424150 |
| GTIN           | 4069515014717  |
| Třída artiklu  | 32H            |

**Popis****Provedení:**

Šroub do T drážky, temperovaný, černý, třída pevnosti 8.8.

**Norma:**

**DIN 787**

**Rozsah dodávky:**

**Jednotlivě**, bez matice a podložky.

**Zvláštní příslušenství:**

Podložky, viz č. 35341 a vysoké matice, viz č. 375386.

**Upozornění:**

· **Příklad odečtu – velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

**Technický popis**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Jmenovitý rozměr T-drážky | 24 mm   |
| Typ                       | 787     |
| Výška k                   | 16 mm   |
| Úzká šířka kamene a       | 23,7 mm |
| Šířka kamene e            | 40 mm   |
| Délka L                   | 150 mm  |
| Délka závitu b            | 95 mm   |

## Technický list

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Závit G       | M24             |
| Druh produktu | Šroub do drážky |