



Teleskopický žebřík s plošinou Masterflex Plus S, Počet stupňů včetně platformy: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966284 5
GTIN	4003866411566
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Teleskopický žebřík s plošinou se zábradlím po obvodu a automatickými výkyvnými dveřmi. Snadné změny nastavení výšky díky 1 ruční rukojeti. S výkyvnými výložníky s 1 ručním ovládáním. Snadné posunování pomocí dvou koleček i při postavení. Široká stupnice díky 60 mm hlubokým schodům. Plošina z klíženého překližkového panelu. Kolečka, Ø 200 mm. S odkládací miskou z plastu.

Norma:

EN 131-7.

Technický popis

Pojízdné	ano
Šířka platformy	400 mm
Hmotnost	29,5 kg
Výškově nastavitelné	ano

Technický list

Pochůznost	Jednostranné
Norma	EN 131-7
Hloubka platformy	550 mm
Výška plošiny bez zábradlí v rastru	0,78 / 1,03 / 1,28 m
Pracovní výška max. cca.	3,28 m
Hloubka plochy základny (vysunutý výložník)	1,8 m
Výška včetně zábradlí max.	2,31 m
Šířka plochy základny (vysunutý výložník)	2,1 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Žebřík s plošinou