



Teleskopický žebřík s plošinou Masterflex Plus S, Počet stupňů včetně platformy: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966284 12
GTIN	4003866411597
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Teleskopický žebřík s plošinou se zábradlím po obvodu a automatickými výkyvnými dveřmi. Snadné změny nastavení výšky díky 1 ruční rukojeti. S výkyvnými výložníky s 1 ručním ovládáním. Snadné posunování pomocí dvou koleček i při postavení. Široká stupnice díky 60 mm hlubokým schodům. Plošina z klíženého překližkového panelu. Kolečka, Ø 200 mm. S odkládací miskou z plastu.

Norma:

EN 131-7.

Technický popis

Norma	EN 131-7
Výškově nastavitelné	ano
Šířka platformy	400 mm
Pojízdné	ano

Technický list

Hloubka platformy	550 mm
Pochůznost	jednostranné
Výška plošiny bez zábradlí v rastru	2,05 / 2,30 / 2,54 / 3,05 m
Hmotnost	45,5 kg
Výška včetně zábradlí max.	4,08 m
Pracovní výška max. cca.	5,05 m
Šířka plochy základny (vysunutý výložník)	3,01 m
Hloubka plochy základny (vysunutý výložník)	3,19 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Žebřík s plošinou