



Plochý šroubovák, s 3složkovou rukojetí SwissGrip Evo, Šířka břitu b: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660042 10
GTIN	7610733296781
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá. Odsazené rovnoběžné čepele s kontaktní plochou místo kontaktní linie pro vyšší přenos vyššího krouticího momentu.

Silová rukojeť SwissGrip Evo s ráčnou s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaoilejovaných rukou. Neúnavná práce díky upravenému kruhovému tvaru. Vybavení špičkovými 3K materiály zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti unašeče.

Výhoda:

- **Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.**
- **Bez efektu Cam-out.**
- **Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.**
- **Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.**
- **Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **Značení symbolem výstupu a velikosti.**

Technický popis

Celková délka	300 mm
Délka čepele	180 mm
Síla břitu a	1,6 mm
Špička čepele	Černá

Technický list

Označení čepele	6
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv
Provedení stopky	kulatý
Úderová koncovka	ne
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Materiál rukojeti	Elastomer
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky