



Plochý šroubovák, s 3složkovou rukojetí SwissGrip Evo, Šířka břitu b: 4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660042 4
GTIN	7610733296743
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá. Odsazené rovnoběžné čepel s kontaktní plochou místo kontaktní linie pro vyšší přenos vyššího krouticího momentu.

Silová rukojeť SwissGrip Evo s ráčnou s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Neúnavná práce díky upravenému kruhovému tvaru. Vybavení špičkovými 3K materiály zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti unašeče.

Výhoda:

- Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
- Bez efektu Cam-out.
- Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
- Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
- Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
- Ochrana proti odvalení.
- Značení symbolem výstupu a velikosti.

Technický popis

Celková délka	195 mm
Označení čepel	2
Špička čepel	Černá
Síla břitu a	0,6 mm

Technický list

Délka čepele	100 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv
Provedení stopky	kulatý
Úderová koncovka	ne
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Materiál rukojeti	Elastomer
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky