

 KOMET**Nůž KOMET® na vnitřní pravý závit typ 55° (Whitworth), Typ: B04****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240088 B04
GTIN	4047109017115
Třída artiklu	24H

Popis**Provedení:**

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.

Velikosti s dodatečným **označením L = prodloužená stopka.**

Řezný materiál:

HSS/Co10 pro obtížně obrobitelné materiály.

Upozornění:

Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.

Technický popis

Typ	B04
Celková délka	75 mm
Pro stoupání	16–50 chodů/palec
Pro otvory od Ø	9 mm
Hloubka vrtání	45 mm
Ø stopky	8 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení