

 KOMET**Nůž KOMET® na vnitřní pravý závit typ 55° (Whitworth), Typ: B05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240088 B05
GTIN	4047109017146
Třída artiklu	24H

**Popis****Provedení:**

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.

Velikosti s dodatečným **označením L = prodloužená stopka.**

**Řezný materiál:**

**HSS/Co10** pro obtížně obrobitelné materiály.

**Upozornění:**

**Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.**

**Technický popis**

Pro otvory od Ø	12 mm
Hloubka vrtání	50 mm
Typ	B05
Pro stoupání	12–40 chodů/palec
Celková délka	80 mm
Ø stopky	8 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení