

**Ocelová vrtací tyč A.. SCLCR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CC.., pravý****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260028 25/09
GTIN	4960664541232
Třída artiklu	25U

Popis**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Šroubek pro vyměnitelné destičky	269022 3
ISO kód držáku	A25S SCLCR/L09
Velikost destiček	9 mm
Středové přesazení L_3	13,5 mm
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/260028-25/09>
