

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260016 8/06
GTIN	4045197651808
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
ISO kód držáku	E08K SCLCR/L06
Středové přesazení L ₃	5 mm
Velikost destiček	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L ₁	10 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	10 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	7,6 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500