

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 08/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260023 08/06
GTIN	4045197652119
Třída artiklu	21T

Popis

Vyvrtávací tyč HSS 08/06 mmØ stopky D_s: 8 mm
ISO kód držáku: AH08K SCLCR/L06
Úhel nastavení κ: 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 0602..
Ø minimálního předvrtání D_{min}: 10 mm
Středové přesazení L₃: 5 mm

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	10 mm
Velikost destiček	6 mm
Středové přesazení L ₃	5 mm
ISO kód držáku	AH08K SCLCR/L06
Délka vyložení L ₁	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	7 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Způsob použití	levý

Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Sada šroubů pro vym. břit. destičky 10-dílná	269413