

Garant**Soustružnický držák eco QT, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250602 25/15
GTIN	4045197657022
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Text upoutávky:

Optimální omývání břitu chladicím médiem.

Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.

Výhoda:

Spojte přednosti Garant eco a výměnu vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí.

Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č.317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2525X15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 46 mm

Celková délka L: 117,5 mm

Podložka: 259031 30

Technický popis

Podložka	259031 30
Příložka	259038 7
Délka hlavy L ₁	46 mm
Šroub pro podložku	259025 1
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Velikost destiček	15 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2525X15
Funkční šířka L ₄	32 mm
Celková délka L	117,5 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka	259272
Podložka Typ 30	259031 30
Šroubek pro podložku	259167
Šroubek pro podložku Typ 1	259025 1
Upínka	259351
Upínka Typ 7	259038 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500