


Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/06 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260028 10/06
GTIN	4960664541157
Třída artiklu	25U

Popis
Provedení:

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky D_s : 10 mm

ISO kód držáku: A10L SCLCR/L06

Úhel nastavení κ : 95 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 0602..

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 12 mm

Středové přesazení L_3 : 6 mm

Technický popis

Středové přesazení L_3	6 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
ISO kód držáku	A10L SCLCR/L06
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Velikost destiček	6 mm
Celková délka L	140 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	10 mm

Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 2	269022 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepce Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8