

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L ₃	22 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
ISO kód držáku	A32S SCLCR/L12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
Šroub podložky	269013 5
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Podložka	269005 6
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L ₂	31 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 5

269013 5

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20

269028 20

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 6

269005 6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500