

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 28
ISO kód držáku	PDJNR/L 2020K15
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Délka hlavy L ₁	35 mm
Sada pružin	259044 2
Lomená páka	259015 8
Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroubek klínku	259018 7
Sada pružinových kolíků	259047 2
Velikost destiček	15 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 28	259031 28
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Lomená páka Typ 8	259015 8
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Šroubek klínku Typ 7	259018 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500