

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNMG 120408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251144 HB7020-2
GTIN	4069515017503
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7020-2
Počet výměn/řezání	8
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	160 - 400 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení