

**Garant**

## Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMM 120408, pro hrubé třískové obrábění



### Údaje o objednávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250452 HB7130-2 |
| GTIN           | 4069515022743   |
| Třída artiklu  | 21G             |

### Technický popis

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Posuv f                              | 0,2 - 0,9 mm/ot,  |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Počet výměn/řezání                   | 4                 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMM 120408       |
| Podmínky řezu                        | lehce přerušovaný |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 2 - 10 mm         |
| Řezný materiál                       | HB7130-2          |
| Lamač třísek                         | VR                |
| Rohový rádius                        | 0,8 mm            |
| Hlavní způsob použití                | M                 |

## Technický list

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Přiřazení dokončování / hrubování   | Hrubování                                    |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 50 - 200 m/min                               |
| Druh produktu                       | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |