

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 060408, pro vyhlazování, Wiper****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251955 HB7020-2
GTIN	4069515018487
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	WSS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	HB7020-2

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 480 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení