

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060204, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260142 HB7020-2
GTIN	4069515019705
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v _c hlavní použití	110 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový radius	0,4 mm
Tolerance	M
Řezný materiál	HB7020-2
Hloubka řezu a _p	0,3 - 2 mm

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení