

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 060404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251952 HB7010-2
GTIN	4069515018340
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	HB7010-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 500 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení