

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SCMT 120408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260750 HB7020-2
GTIN	4069515020985
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SS
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 m/min

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení