

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SC.T 120404, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260765 HB7020-2
GTIN	4069515021159
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v _c hlavní použití	110 - 350 m/min

Technický list

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení