

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070204, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260452 HB7020-2
GTIN	4069515020527
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Rohový radius	0,4 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Řezný materiál	HB7020-2
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení