

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120412, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250324 HB7035-2
GTIN	4069515016261
Třída artiklu	21G

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 290 m/min
Řezný materiál	HB7035-2
Lamač třísek	SG
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rohový radius	1,2 mm
Řezný materiál	TK

Technický list

Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení