

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TC.T 110204, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260982 HB7035-2
GTIN	4069515021654
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Tolerance	M
Řezný materiál	HB7035-2
Počet výměn/řezání	3

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení