

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250060 HB7020-2
GTIN	4069515015684
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7020-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	160 - 400 m/min
Řezný materiál	TK

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení