

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SCMT 09T308, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260744 HB7020-2
GTIN	4069515020862
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Rohový radius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 m/min
Lamač třísek	SS

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení