

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120416, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250328 HB7035-2
GTIN	4069515016322
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	SG
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezný materiál	HB7035-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Rohový radius	1,6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 290 m/min
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm

Technický list

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení