

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 120408, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260160 HB7035-2
GTIN	4069515020107
Třída artiklu	21G

Technický popis

Tolerance	M
Lamač třísek	SM
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Řezný materiál	HB7035-2
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm

Technický list

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení