

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T302, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260148 HB7020-2
GTIN	4069515019781
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 m/min
Řezný materiál	HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení