

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro hrubování****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250322 HB7035-2
GTIN	4069515016209
Třída artiklu	21G

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezný materiál	HB7035-2
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 290 m/min
Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P

Technický list

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení