

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T302, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260148 HB7035-2
GTIN	4069515019804
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 m/min
Řezný materiál	HB7035-2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Rohový radius	0,2 mm
Lamač třísek	SM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení