

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky RC.X 1204, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260650 HB7020-2
GTIN	4069515020763
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 m/min
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RC.X 1204
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SM

Technický list

Řezný materiál	HB7020-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení