

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 080408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251964 HB7020-2
GTIN	4069515018609
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	160 - 400 m/min
Lamač třísek	SS
Rohový radius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení