

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250610 16/11
GTIN	4045197650481
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 4
Sada pružinových kolíků	259047 3
ISO kód držáku	PDJNR/L 1616H11
Šroubek klínku	259018 6
Délka hlavy L ₁	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Velikost stopky	16 mm
Lomená páka	259015 7
Velikost destiček	11 mm
Podložka	259031 7
Funkční šířka L ₄	20 mm
Celková délka L	100 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 7	259015 7
Šroubek klínu Typ 6	259018 6
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Podložka Typ 7	259031 7
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Sada pružin 10dílná Typ 4	259044 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500