

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružinových kolíků	259047 3
Délka hlavy L ₁	28 mm
Sada pružin	259044 4
Šroubek klínu	259018 6
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Lomená páka	259015 7
ISO kód držáku	PDJNR/L 2020K11
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Podložka	259031 7
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 4	259044 4
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 7	259031 7
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Lomená páka Typ 7	259015 7
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500