

**Garant****Držák destiček konvexní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2:  
33/43mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273813 33/43
GTIN	4045197577221
Třída artiklu	21W

## Popis

**Provedení:**

Extrémně tuhé spojení a precizní sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.

**Použití:**

Ve spojení s upínacím držákem č. 273800 až 273811.

**Náhradní díl:**

Upínací šroub č. 279815 9.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 – 50 %.

Šířka zápichu  $w$ : 2 mm

Maximální hloubka řezu  $t_{max}$ : 13 mm

## Technický popis

Minimální Ø 1. zápichu D <sub>1</sub>	33 mm
Maximální hloubka řezu t <sub>max</sub>	13 mm
Maximální Ø 1. zápichu D <sub>2</sub>	43 mm
Způsob použití	levý
Šířka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Nožové držáky

### Příslušenství

Upínací šroub	279910
Upínací šroub Typ 9	279815 9