

Garant**Držák zalomený – vnější 90°, levý, Šířka stopky b: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273806 25
GTIN	4045197500014
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

- **Extrémně pevné spojení a přesné sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.**
- **Pro zajištění optimálního spojení je maximální utahovací moment montážního šroubu vypálený laserem na stopce.**
- **Maximální přesnost polohování i maximální odpor proti axiálním a radiálním řezným silám.**

Vhodné pro :

Držák destiček č. 273820; 273822; 273824; 273828.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Držáky destiček musejí být objednány samostatně.

Délka hlavy L₁: 20,5 mm

Celková délka L: 160 mm

L₂: 38 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technický popis

Délka hlavy L ₁	20,5 mm
Šířka stopky b	25 mm
L ₂	38 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Celková délka L	160 mm
Způsob použití	levý
Druh produktu	Držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Upínací šroub Typ 9	279815 9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub	279910
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50