

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 50/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Třída artiklu	21V

Technický popis

ISO kód držáku	AH06X SCLDR/LS4
Velikost destiček	4 mm
Středové přesazení L_3	3,5 mm
\varnothing minimálního předvrtání D_{min}	6,92 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Celková délka L	75 mm
Upínací výška L_2	5,54 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
\varnothing stopky D_s	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10

269028 10

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200